

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://nuve.nt-rt.ru/> || nvu@nt-rt.ru

Паровой стерилизатор NC 570



Технические характеристики

Потребляемая мощность	50кВт
Объем камеры	570л
Вариант испол-ия	1 или 2 двери (проходной)
Температура стерилизации	121°C – 125°C – 134°C – 136°C
Объем загрузки в STU	8шт

О модели:

- Высококачественные клапаны, датчики и передающие устройства для безопасной работы
 - Инновационная система воздушного охлаждения AIR-COOLING для сокращения потребления воды и электроэнергии
 - Соответствует требованиям европейского стандарта EN 285 для паровых стерилизаторов с большим объемом камеры
 - Объем камеры и объем загрузки в STU (стер. единица= 600x300x300 мм):
NC 570: 570 литров, 8 шт. STU
-
- Современная технология для стерилизации паром упакованных и неупакованных хирургических и стоматологических инструментов, операционного белья, изделий из стекла, пластика, резины и силикона материалов, инфузионных растворов, микробиологических культур и медицинских отходов классов "Б" и "В"
 - Камера, паровая рубашка, двери и парогенератор изготовлены из нержавеющей стали 316L и соответствуют PED 97/23/ EC "Директиве об оборудовании, работающем под давлением"
 - Автоматическая слайдовая дверь с пневматическим приводом и системой блокировки
 - Монолитная силиконовая прокладка камеры
 - Высокопроизводительный и малошумный водокольцевой вакуумный насос обеспечивает эффективное вакуумирование
 - Высококачественные клапаны, датчики и передающие устройства для безопасной работы
 - Пневмоклапаны на всех линиях подачи пара
 - Инновационная система воздушного охлаждения AIR-COOLING для сокращения потребления воды и электроэнергии
 - Микропроцессорная система управления Steamart™ с 7" цветным сенсорным дисплеем с высоким разрешением
 - Большой дисплей позволяет отслеживать всю информацию о ходе цикла стерилизации
 - 7 предустановленных программ, 50 пользовательских программ
 - Две тестовые программы: тест Бови-Дика и вакуум-тест
 - Сохранение во внутренней памяти подробной детализации последних 1000 циклов
 - Независимая система контроля для записи данных каждого цикла
 - Всесторонняя система самодиагностики для обнаружения возможных сбоев
 - Сервисное меню для быстрого обнаружения проблемы в случае сбоя
 - Встроенный принтер в стандартной комплектации
 - Коммуникационный блок NuveCom™ в стандартной комплектации
 - Возможность отправки сообщений по электронной почте в случае возникновения сбоев и ошибок (до 5 адресов)
 - USB-порт для записи данных циклов на флэш-носитель
 - Удаленная диагностика сбоев и ошибок при помощи программного обеспечения NuveCloser™ (опция)
 - GSM-модуль оповещения о сбоях при помощи SMS-сообщений AlerText™ (опция)
 - Меню защищено паролем с различными уровнями доступа
 - Стандартный разъем RS 485 для подключения ПК
 - Проходные варианты исполнения с двумя дверями и 4,3" дисплеем со стороны выгрузки:
NC 570D

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://nuve.nt-rt.ru/> || nvu@nt-rt.ru